



**Firma / Company :** FRIWO

**Gerätetyp / Type :** FW8000M/USB/05

**Artikelnr. / Part-No. :** 1898350

**Zeichnungsnr. / Drawing-No. :** 15.4674.511-00

**Datum / Date :** 2015-06-25

**Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales :** Werk

**Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng. :** FESTSH

**Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng. :** FEBRLI

**Freigabe App. / Approved App. :** FEPAZH

**Freigabe / Approved :** FELCCH

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of this specification for our records as having your approval. Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:

Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
①	2015/07/17	Kuhn	EMC Spec. deleted.


**Geschäftssitz / Headquarter**  
 FRIWO Gerätebau GmbH  
 Von-Liebig-Straße 11  
 D-48346 Ostbevern  
 Tel +49 2532/ 81-0  
 Fax +49 2532/ 81-112  
 www.friwo.de  
 WEEE-Reg.-Nr. DE 70846847

**Geschäftsführung / Management Board**  
 Felix Zimmermann  
 Peter Vogt  
 Lothar Schwemm  
 St.-Nr. 346/5840/0923  
 Finanzamt Warendorf  
 USt.-Ident.-Nr. DE811114890  
 Amtsgericht Münster  
 HRB 9325


**Bankverbindung / Bank Details**  
*Sparkasse Münsterland-Ost*  
 BLZ 400 501 50 (EUR) Kto. 5 000 526  
 IBAN DE42 4005 0150 0005 0005 26  
 BLZ 400 501 50 (USD) Kto. 86 0000 23  
 SWIFT WELADED1MST  
*Commerzbank AG, Frankfurt a. M.*  
 BLZ 500 400 00 Kto. 5 811 419  
 IBAN DE05 5004 0000 0581 1419 00

# 1 Gehäuse / Housing:


Gehäusotyp / housing-typ: FOX12USB  
 Material: PC / ABS V0 125°C  
 Farbe Boden/ bottom colour: schwarz / black  
 Farbe Deckel/ cover colour: schwarz / black




USB Buchse Typ A  
 USB Socket type A



Primärstecker auswechselbar  
 AC - plug exchangeable



Lichtleiter / LED grün  
 Light guide / LED green




Datumscode/ date-code "WWYYZ"  
 W=Woche/ week Y=Jahr/ year Z=Fertigungsstätte/Factory code  
 Note: with out/ ohne mark =FRIWO Gerätebau GmbH Germany

## 2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

### 2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling

#### 2.1.1

15.4674.501-01FO



Approval marks after release

### 3 Verpackung / packaging:

3.1 Einzelverpackung / individual packaging:  
 11.9962.556-20

mit Beschriftung \* / with printing \*

\* AC/DC ADAPTER  
 PART-NO: 1898350  
 SPEC.-NO.: 15.4674.  
 INPUT: 100-240VAC  
 OUTPUT: 5VDC/2,2A "


3.1.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 82mm x 46mm x 38mm

3.2 Sammelverpackung / bulk packaging:  
 28 er UMKARTON / Carton 28

mit Beschriftung \*\* / with printing \*\*

\*\*

Adhesive label for carton part-no. 1821105  
 labeled on the long side bottom left  
 Colour: white Printing colour: black



N.W = Net weight  
 G.W = Gross weight  
 WK = Week (Printing the produce date after WK.) For example:01,02,03 ...

3.2.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 433mm x 338mm x 196mm


3.3 Anzahl der Geräte pro Umkarton / amount of units per master carton: 154

3.4 Gewicht pro Stück / weight per unit: g


3.5 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.

3.6 Verpackungsvorschriften / packaging specification:

Inner Packaging:



Pallet Packaging:



Notes:

- 1) 154 pcs per carton
- 2) 6 carton per layer
- 3) 4 layer per pallet
- 4) total 3696 pcs per 4-layer-pallet

Notes:

- 1) 154 pcs per carton
- 2) 6 carton per layer
- 3) 5 layer per pallet
- 4) total 4620 pcs per 5-layer-pallet

1 stack ( 4-layer-pallet and 5-layer-pallet)  
 = ( 3696pcs. + 4620 pcs. )  
 = 8316 pcs per stack

22 pallets ( 11 stacks of each type)  
 =91476 pcs. per 20ft container

48 pallets ( 24 stacks of each type)  
 =199584 pcs. per 40ft container

#### **4 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions:**

**4.1** In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +45°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +45°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

## 5 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests:

5.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

### 5.2 Eingangsdaten / Input data:

- |       |                                        |                          |
|-------|----------------------------------------|--------------------------|
| 5.2.1 | Nenneingangsspannung                   | : 100-240V AC ±10%       |
|       | Nominal input voltage                  | : 100-240V AC ±10%       |
| 5.2.2 | Nenneingangsfrequenz                   | : 50-60Hz                |
|       | Nominal input frequency                | : 50-60Hz                |
| 5.2.3 | Nenneingangsstrom                      | : 0.25Arms @ bei Maxlast |
|       | Nominal input current                  | : 0.25Arms @ max load    |
| 5.2.4 | Leerlaufleistungsaufnahme bei $U_E$    | : 230V AC : ≤ 0.1W       |
|       | Stand-by power consumption at $U_{In}$ | : 230V AC : ≤ 0.1W       |

### 5.3 Ausgangsdaten / Output data

Messaufbau siehe / Measuring setup see <http://www.friwo.de>


- |       |                         |                             |                      |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5.3.1 | Ausgangsspannung:       | $U_A$ : 5V DC +5% / -5%     | $U_{Br}$ : ≤ 150mVss |
|       | Nominal output voltage: | $U_{out}$ : 5V DC +5% / -5% | $U_{Br}$ : ≤ 150mVpp |

Add 0.1uF/50V ceramic capacitor and 10uF/50V aluminum electrolytic capacitor across the output terminal.  
 Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

- |       |                        |                      |
|-------|------------------------|----------------------|
| 5.3.2 | Nennausgangsstrom      | : $I_A$ : 2200mA     |
|       | Nominal output current | : $I_{out}$ : 2200mA |

5.3.3 Wirkungsgrad/Average Efficiency  $\geq 79.36\%$  Over voltage protection  
 $\leq 9V$

5.3.4 Ausgangskennlinie / Output characteristic:





## 6 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard: IEC60601-1, ES60601-1  
 acc. to

Schutzklasse / Protection class : II

Trennung (prim.-sek.) : Galvanisch durch Wandler

Separation (prim.-sec.) : Galvanic by transformer

Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :  $\geq$  Kr : 8mm, Lu : 6mm ; Cr : 8mm, Cl : 6mm

Ableitstrom : I Ableit  $\leq$  10 $\mu$ A  
 Gemessen nach IEC60601-1 siehe [www.friwo.de](http://www.friwo.de)

Leakage current : I leak  $\leq$  10 $\mu$ A  
 According to IEC60601-1 see [www.friwo.de](http://www.friwo.de)

Hochspannungstest / High-voltage test :  $\geq$  4,2kVac

Anwendungsbereich : Medizinische Anwendungen

Range of application : Medical applications

Umgebungstemperatur / Ambient temperature range : 0°C bis / to +45°C

6.1 Bedienungsanleitung/ Manual : Siehe/ See [www.friwo.de](http://www.friwo.de)

## 7 CE-Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

Wir, der Hersteller, erklären hiermit, dass das Produkt: /  
*We, the manufacturer, hereby confirm, that the product:*

Gerätetyp / Type: FW8000M/USB/05

Artikel-Nr. / Part-No.: 1898350

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 15.4674.511-00

weitere Merkmale /  
*additional information:*

mit der beiliegenden Beschreibung die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG erfüllt.

Hiermit bestätigen und garantieren wir, dass unsere Produkte, unabhängig von der Produktionsstätte, RoHS-konform produziert werden und die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU (Neufassung der Richtlinie 2002/95/EU) erfüllen.

*with the enclosed description fulfils the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the regulations of the EMC Directive 2004/108/EC and the eco design Directive 2009/125/EC.*

Hereby, we certify and guarantee that our products, regardless of the production location, RoHS compliant and fulfill the directive 2011/65/EC (revised version: directive 2002/95/EC).

Das Gerät entspricht der / *The unit corresponds to:*

a) Niederspannungsrichtlinie /  
*Low Voltage Directive*

EN60601-1 Ed.3 07/2007

b) EMV-Richtlinie /  
*EMC Directive*

EN 60601-1-2 12/2007

c) Öko Design /  
*ECO Design*

Not applicable



Jendrik Moellers  
 Vice President Product Management & Marketing

Ausstelldatum / *Date of issue:* 2015-06-25



Firmenstempel / Company stamp



Armin Wegener  
 Vice President Research & Development

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Friwo](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FOXD30 12V](#) [1812753](#) [1812749](#) [FOX12 MEDICAL 5V](#) [FOX18 MEDICAL 12V](#) [FOX12 5V](#) [FOX18 12V](#) [FODX30 MEDICAL 12V](#) [FOX6 MEDICAL USB](#) [1894875](#) [1898154](#) [FOXD30 5V](#) [FOX12 MEDICAL USB](#) [FOX18 MEDICAL 24V](#) [FOX18 5V](#) [1826393](#) [1895235](#)