

Filter Service Sp. z o.o.  
ul. Sadowa 7a  
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18  
tel./fax: (+48 42) 717 15 81  
fax: (+48 42) 717 15 15  
fax: (+48 42) 715 44 33  
e-mail: [filter@filter-service.eu](mailto:filter@filter-service.eu)  
[www.filter-service.eu](http://www.filter-service.eu)

Półmaska filtrująca

## FS-613V FFP1 NR D

Certyfikat

UE/345/2020/1437

Data wydania

24.03.2020

Norma

EN 149:2001 + A1:2009

Klasa ochrony

Klasa P1 

jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437\*  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy



### Przeznaczenie

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS.

### Zastosowanie

Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, a szczególnie zaś do takich pyłów jak węgiel wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

### Charakterystyka

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Zawór wydechowy
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji ich długości
- Taśma nagłowia

Wyliminowaliśmy czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowaliśmy efekt parujących okularów. Półmaski SERII 600 wyposażone są w zapinki do regulacji długości taśm nagłowia co ułatwia dopasowanie, a tym samym szczelność półmaski.

Filter Service Sp. z o.o.  
ul. Sadowa 7a  
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18  
tel./fax: (+48 42) 717 15 81  
fax: (+48 42) 717 15 15  
fax: (+48 42) 715 44 33  
e-mail: [filter@filter-service.eu](mailto:filter@filter-service.eu)  
[www.filter-service.eu](http://www.filter-service.eu)

Półmaska filtrująca

# FS-613V FFP1 NR D

Certyfikat

UE/345/2020/1437

Data wydania

24.03.2020

Norma

EN 149:2001 + A1:2009

Klasa ochrony

Klasa P1 

jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437\*  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy



## Wymagania

Półmaska spełnia najnowsze wymagania:

**Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej** oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

## Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed aerozolami zawierającymi cząstki radioaktywne i rakotwórcze oraz mikroorganizmami (bakterie, wirusy, grzyby oraz ich pochodne) i enzymami.

Opakowanie podstawowe: 50 sztuk w folii

Opakowanie zbiorcze: 400 sztuk w kartonie

\*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for PPE Safety Equipment / Lockout Tagout category:*

*Click to view products by FILTER SERVICE manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[AB12-SF1260](#) [GPSL-6KA](#) [GPSL-8MKEY](#) [318-1003](#) [CGXL-W](#) [CGXL-CRE](#) [PSL-PC38-33](#) [7000095024](#) [509-0015](#) [509-0017](#) [509-0020](#)  
[509-0021](#) [509-0022](#) [509-0002](#) [509-0003](#) [509-0006](#) [509-0007](#) [109-0028](#) [109-0920](#) [109-0917](#) [109-0918](#) [109-0919](#) [DYC200-01-01-9-](#)  
[DYCLEAN-S](#) [109-0027](#) [X2A](#) [26702](#) [28774](#) [SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA YELLOW 6/PAC](#) [FMFR 12](#) [FMFR 12-AUT](#) [FMFR 14](#)  
[FMFR 18](#) [FMFR 38](#) [FML 12](#) [FML 14](#) [FML 14 MIDI](#) [FML 18](#) [FMR 12](#) [FMR 14](#) [FMR 18](#) [FMR 38](#) [KP43C-031-F3](#) [KP43P-04-F3](#) [159594](#)  
[363665](#) [M40A.PL004G18](#) [M40A.PL006G18](#) [M40A.PL010G18](#) [M40A.PL012G18](#) [M40R.PL006G18](#)